

**Garant****Alicates de corte lateral para electrónica modelo estrecho, KW, Longitud total: 130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	726682 130
GTIN	4062406239220
Clase de artículo	71B

**Descripción****Ejecución:**

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

**Material:**

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

**Descripción técnica**

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,8 mm
Longitud total	130 mm
Longitud de filo	8 mm
Anchura de cabeza	9,5 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	KW
Material	Acero al carbono (C70)

Superficie	sin reflexión fosfatado
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante