

Garant

Fresa de disco/cortadora con rosca HSS ancho ap= 1,5 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 63/4mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Especial para el uso en cavidades profundas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

Ø de corte D _c	63 mm
Número de filos Z	4

Ø D ₂	29 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1113
Rosca de alojamiento M	M16
Profundidad de corte máxima a _{e máx.}	15,75 mm
Longitud total L _{tot} para a _p 2,2 mm	40 mm
Longitud total L _{tot} para a _p 1,5 mm	33,4 mm
Anchura a _p	1,5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco