

Garant**Fresa de disco/cortadora con rosca Acero ancho $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D: 50/4$ mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas**.

Especial para el uso en cavidades profundas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta $\varnothing D = 200$ mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx}}$	12,75 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm	32 mm
Rosca de alojamiento M	M12

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø de corte D _c	50 mm
Número de filos Z	4
Ø D ₂	25 mm
Longitud total L _{tot} para a _p 1,5 mm	31,4 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1119
Anchura a _p	1,5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco