

Garant**Fresa de disco/cortadora con rosca HSS ancho ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 218417 50/4 |
| GTIN | 4062406239411 |
| Clase de artículo | 21P |

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas**.

Especial para el uso en cavidades profundas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-------|
| Número de filos Z | 4 |
| Ø de corte D _c | 50 mm |
| Rosca de alojamiento M | M12 |

| | |
|---|----------------|
| Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm | 32 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 12,5 mm |
| Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm | 31,4 mm |
| $\varnothing D_2$ | 25 mm |
| Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$ | 12,75 mm |
| Plaquita de corte adecuada | XC.. 1119 |
| Anchura a_p | 1,5 mm |
| Ejecuciones de mangos | con rosca |
| Material de corte | HSS |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Fresa de disco |