

**Garant****Fresa de disco/cortadora con rosca HSS ancho  $a_p= 2,2$  mm,  $\varnothing D: 63/4$ mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas**.

Especial para el uso en cavidades profundas.

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta  $\varnothing D = 200$  mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

**Descripción técnica**

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	15,75 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$ para $a_p$ 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Número de filos Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1119
Rosca de alojamiento M	M16
Longitud total L <sub>tot</sub> para a <sub>p</sub> 1,5 mm	33,4 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	63 mm
Anchura a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco