

Garant**Fresa de disco/cortadora con rosca Acero ancho $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D: 63/4$ mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Especial para el uso en cavidades profundas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta $\varnothing D = 200$ mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Rosca de alojamiento M	M16
Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm	40 mm

Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1119
\varnothing de corte D_c	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	15,75 mm
Anchura a_p	2,2 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco