

**Garant****Fresa de disco/cortadora con rosca Acero ancho ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Especial para el uso en cavidades profundas.

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1119
Ø de corte D <sub>c</sub>	50 mm

Rosca de alojamiento M	M12
Longitud total $L_{\text{tot}}$ para $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Número de filos Z	4
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	12,75 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$ para $a_p$ 2,2 mm	32 mm
Anchura $a_p$	2,2 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco