

**Garant****Pinzas para barras, Ø máx. de la pieza de trabajo: 65mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319711 65
GTIN	4062406239169
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

- **Novedoso concepto de pinzas para barras: permite la sujeción tanto lateral como frontal.**
- **Permite el uso automático en el funcionamiento de la máquina o en la ejecución del programa con accionamiento hidráulico de pinza por presión de refrigerante (3 – 50 bar).**
- **Componentes de alta calidad: Cuerpo de base de aluminio anodizado, componentes de desgaste de templado, acero y rectificado o duro.**
- **Mecánica única con guía de bolas doble o principio de pistón doble para la máxima resistencia al desgaste y el manejo de pesos de pieza de trabajo elevados (tracción de 26 kg, carrera 16 kg).**

**Ventaja:**

- **No deja manchas en el componente (también agarre de piezas acabadas).**
- **Agarre lateral: la pinza se puede mover extremadamente cerca del plato de torno.**
- **Mover pesos elevados.**
- **Extremadamente flexible – a través de diferentes adaptadores de atornillado, la pinza se puede utilizar tanto para revólveres VDI como BMT. Interfaz de mordaza 1/16 pulgada x 90°, por lo que también se pueden emplear mordazas intercambiables estándar. (BMT solo con soporte para barras de mandrinar)**
- **Presión y, en consecuencia, fuerza de retención regulable parcialmente (75 – 100 %).**
- **Extremadamente de bajo mantenimiento.**

**Aplicación:**

Después del arrastre de la barra en la máquina, entre otras cosas para máquinas sin portabarras. Posibilidad de extracción automática de las piezas terminadas y de entrega de husillo principal y contrahusillo. Gama de sujeción (con mordazas n.º 319718) 8 – 65 mm.

**Partes opcionales:**

Adaptador n.º 319713; 319714; 319716, mordazas intercambiables n.º 319718.

**Nota:**

Consultar en el manual de instrucciones las indicaciones de programación.

---

**Descripción técnica**

Longitud	90 mm
Anchura	46 mm
Altura	85,6 mm
Tipo de producto	Pinzas para barras

---

**Accesorios**

Mordazas intercambiables para pinza para barras Gama de sujeción ALU mm	319718 ALU
Mordazas intercambiables para pinza para barras Gama de sujeción 20-45 mm	319718 20-45
Adaptador VDI para pinza para barras Tipo 40	319714 40
Adaptador VDI acodado para pinzas para barras Tipo 40-A	319716 40-A
Adaptador VDI acodado para pinzas para barras Tipo 30-A	319716 30-A
Adaptador de pinzas para barras Ø del mango D1 32 mm	319713 32
Mordazas intercambiables para pinza para barras Gama de sujeción 8-20 mm	319718 8-20
Adaptador VDI para pinza para barras Tipo 30	319714 30
Mordazas intercambiables para pinza para barras Gama de sujeción 45-65 mm	319718 45-65