


Garant**CNMG 120404, Clase: HB730-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Clase	HB730-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Aplicación principal	UNI
Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Recubrimiento	Nano-PVD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	35 - 230 m/min
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Rompevirutas	XUM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado