

Garant
CC. T 09T304, Clase: HB730-1


Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB730-1 Clase: HB730-1

Rompevirutas: XUM

Tolerancia: MF

Profundidad de corte a_p : 0,8 - 2 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 35 - 230 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	XUM
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	35 - 230 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Clase	HB730-1
Profundidad de corte a_p	0,8 - 2 mm

Recubrimiento	Nano-PVD
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	UNI
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado