

Garant**Soporte base para terraja con compensación longitudinal VDI, Ø del mango D1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319793 30
GTIN	4062406239848
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Mango VDI.

Soporte robusto, todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.

Compensación de longitud sobre tracción y compresión para la producción de roscas exteriores calibradas. Asiento de terrajas DIN estándar (modelo redondo).

Ventaja:

- **Reducción de costes gracias al sistema modular.**
- **Todos los insertos intercambiables se adaptan al soporte base.**
- **Alimentación de refrigerante centralizada.**
- **Precisión incluso en el caso de roscas largas.**
- **Alta calidad de rosca.**

Aplicación:

Colocación de roscas exteriores mediante palanca acodada. Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.

Partes opcionales:

Adaptador para terrajas n.º 319795.

Descripción técnica

Compensación de longitud tracción	12 mm
Longitud L	71 mm

Compensación de longitud compresión	4 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Tamaño VDI	30
Ø D ₂	70 mm
Ø D ₁	30 mm
Tipo de producto	Soporte para terrajas

Accesorios

Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M10	319795 M10
Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M12-M14	319795 M12-M14
Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M3-M6	319795 M3-M6
Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M7-M9	319795 M7-M9