

**Garant****Soporte base para terraja con compensación longitudinal cilíndrico, Ø del mango D1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319790 25
GTIN	4062406239831
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

Mango cilíndrico

Soporte robusto, todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.

Compensación de longitud sobre tracción y compresión para la producción de roscas exteriores calibradas. Asiento de terrajas DIN estándar (modelo redondo).

**Ventaja:**

- **Reducción de costes gracias al sistema modular.**
- **Todos los insertos intercambiables se adaptan al soporte base.**
- **Precisión incluso en el caso de roscas largas.**
- **Alta calidad de rosca.**

**Aplicación:**

Colocación de roscas exteriores mediante palanca acodada. Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.

**Partes opcionales:**

Adaptador para terrajas n.º 319795.

**Descripción técnica**

Longitud L	47,2 mm
Compensación de longitud compresión	4 mm

Compensación de longitud tracción	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Tipo de producto	Soporte para terrajas

## Accesorios

Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M7-M9	319795 M7-M9
Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M3-M6	319795 M3-M6
Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M10	319795 M10
Adaptador de terrajaInserto intercambiable Para rosca M12-M14	319795 M12-M14