

Garant**Adaptador de terraja Inserto intercambiable, Para rosca: M12-M14****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 319795 M12-M14 |
| GTIN | 4062406239886 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción**Ejecución:**

Adaptador para el asiento de terrajas según DIN EN 22568 (modelo redondo).

Idóneo para:

Soporte base para terraja n.º 319790; 319793.

Nota:

Profundidad máxima de rosca de 47 mm.

Descripción técnica

| | |
|------------------|-----------------------|
| Longitud L | 16 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Tipo de producto | Soporte para terrajas |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Soporte base para terraja con compensación longitudinal VDI Ø del mango D1 30 mm | 319793 30 |
|--|-----------|

Soporte base para terraja con compensación
longitudinalVDI Ø del mango D1 40 mm

319793 40

Soporte base para terraja con compensación
longitudinalcilíndrico Ø del mango D1 25 mm

319790 25