



## Pie de rey con patas de medición extralargas, Capacidad de medición: 800mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415188 800
GTIN	4062406239503
Clase de artículo	41Z

### Descripción

#### Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado duro. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con ajuste preciso. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Con **patas de medición extralargas**, sin ajuste preciso.

### Descripción técnica

Longitud del pico	300 mm
Norma	Norma de fábrica
Calibración	A1
Embalaje	caja estable
Ø parte de medición interior	20 mm
Límite de error	0,17 mm
Peso	3,5 kg
Lectura	0,05 mm
División	1/20 mm

Capacidad de medición	0 - 800 mm
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000