

**Mordazas Grip angulares, Longitud total: 185mm****Datos de pedido**

Número de pedido	708381 185
GTIN	4062406240349
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas delgadas y largas, acodadas 70°. Dentadas en el lado interior; en el extremo de mordaza posterior hay una zona sin dentado para estrangular tubos flexibles. La forma especial de la cabeza impide que los brazos de las pinzas en estado de sujeción obstruyan la zona de trabajo.

Aplicación:

Para sujetar y agarrar en zonas inaccesibles y particularmente estrechas, de manera que los brazos de las pinzas no obstaculizan la zona de trabajo.

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.º 708301 tam. 7.

Descripción técnica

Longitud total	185 mm
Abertura de sujeción	60 mm
Altura de la cabeza	120 mm
Longitud de mordazas (zona dentada)	60 mm
Tipo de producto	Mordaza

Accesorios

Resorte Tipo 7

708301 7