

**Garant****Tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 230 × 280 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	556790 60
GTIN	4045197807748
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

**Tela de esmeril muy robusta y altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo). Se adapta de manera ideal a la geometría de la pieza. Se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

**Aplicación:**

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

**Descripción técnica**

Grado de finura	basto
Tamaño de grano	60
Medio abrasivo	Corindón
Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura hoja abrasiva	280 mm

Longitud hoja abrasiva	230 mm
Atributo del nombre de producto	230 × 280 mm
Tipo de producto	Tejido abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Piedra de acabado de acero	556950
Bloque abrasivo de caucho	557600