

Garant**Tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 230 × 280 mm, Tamaño de grano: 320****Datos de pedido**

Número de pedido	556790 320
GTIN	4045197808011
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

Tela de esmeril muy robusta y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo). Se adapta de manera ideal a la geometría de la pieza. Se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

Descripción técnica

Tamaño de grano	320
Grado de finura	muy fino
Medio abrasivo	Corindón
Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura hoja abrasiva	280 mm

Longitud hoja abrasiva	230 mm
Atributo del nombre de producto	230 × 280 mm
Tipo de producto	Tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Piedra de acabado de acero	556950
Bloque abrasivo de caucho	557600