

Garant**Pinza magnética, Ø D: 120mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 358711 120 |
| GTIN | 4062406241780 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción

Ejecución:

- **Proceso de trabajo optimizado y seguro.**
- **Protección contra colisión durante la puesta en marcha gracias al recorrido de seguridad del resorte de compresión de 10 mm.**
- **Mediante el cambio de las plaquitas intercambiables se pueden cargar y evacuar las geometrías individuales de las piezas de trabajo de forma automatizada.**
- **Tiempos de funcionamiento de la máquina sin interrupciones prolongadas.**
- **Rentabilidad elevada gracias al aprovechamiento optimizado.**
- **Reducción considerable de la contaminación por neblina de aceite.**
- **Permite el funcionamiento sin operario.**
- **Reduce el riesgo de lesiones.**
- **Utilizables en todos los asientos Weldon de uso corriente.**

Aplicación:

Herramienta para levantar y soltar piezas de trabajo ferromagnéticas. Activación del imán mediante refrigerante (RIZ) o aire comprimido. Transporte en unión positiva de la pieza de trabajo mecanizada a través del contorno opuesto de la placa intercambiable hasta el lugar de almacenamiento deseado en el interior de la máquina.

Suministro:

Incluida una placa intercambiable de 358716 con una altura de 20 mm. Incluye resorte y tornillo de amarre para cono Weldon.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø D ₁ | 20 mm |
| Ø D | 120 mm |
| Altura H ₂ | 48,5 mm |
| Altura H ₃ | 12 mm |
| Altura H ₁ | 98,5 mm |
| Ø imán | 13 mm |
| Fuerza de retención del imán | 7,5 kg |
| Modo de funcionamiento | Lubricante refrigerante |
| Modo de funcionamiento | Aire comprimido |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Presión de servicio mínima | 30 bar |
| Tipo de producto | Pinza magnética |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Placa intercambiable para pinza magnética, PA Ø / altura 120/20 mm | 358716 120/20 |
| Placa intercambiable para pinza magnética, PA Ø / altura 120/40 mm | 358716 120/40 |
| Placa intercambiable para pinza magnética, aluminio Ø / altura 120/20 mm | 358717 120/20 |
| Placa intercambiable para pinza magnética, aluminio Ø / altura 120/40 mm | 358717 120/40 |