

Garant**Pinza magnética, Ø D: 160mm**

Datos de pedido

Número de pedido	358711 160
GTIN	4062406241797
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- **Proceso de trabajo optimizado y seguro.**
- **Protección contra colisión durante la puesta en marcha gracias al recorrido de seguridad del resorte de compresión de 10 mm.**
- **Mediante el cambio de las plaquitas intercambiables se pueden cargar y evacuar las geometrías individuales de las piezas de trabajo de forma automatizada.**
- **Tiempos de funcionamiento de la máquina sin interrupciones prolongadas.**
- **Rentabilidad elevada gracias al aprovechamiento optimizado.**
- **Reducción considerable de la contaminación por neblina de aceite.**
- **Permite el funcionamiento sin operario.**
- **Reduce el riesgo de lesiones.**
- **Utilizables en todos los asientos Weldon de uso corriente.**

Aplicación:

Herramienta para levantar y soltar piezas de trabajo ferromagnéticas. Activación del imán mediante refrigerante (RIZ) o aire comprimido. Transporte en unión positiva de la pieza de trabajo mecanizada a través del contorno opuesto de la placa intercambiable hasta el lugar de almacenamiento deseado en el interior de la máquina.

Suministro:

Incluida una placa intercambiable de 358716 con una altura de 20 mm. Incluye resorte y tornillo de amarre para cono Weldon.

Descripción técnica

Ø D ₁	20 mm
Ø D	160 mm
Altura H ₃	12 mm
Altura H ₁	108,5 mm
Altura H ₂	58,5 mm
Ø imán	16 mm
Fuerza de retención del imán	15 kg
Modo de funcionamiento	Lubricante refrigerante
Presión de servicio mínima	30 bar
Presión de servicio máx.	50 bar
Tipo de producto	Pinza magnética

Accesorios

Placa intercambiable para pinza magnética, PA Ø / altura 160/20 mm	358716 160/20
Placa intercambiable para pinza magnética, PA Ø / altura 160/40 mm	358716 160/40
Placa intercambiable para pinza magnética, aluminio Ø / altura 160/40 mm	358717 160/40
Placa intercambiable para pinza magnética, aluminio Ø / altura 160/20 mm	358717 160/20