

**Cono HT, BT 40 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303459 20
GTIN	4062406240042
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- **Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.**
- **Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.**

Ventaja:

- **Pares máximos transferibles, 550 Nm, versión HT (High Torque), por lo que se garantiza seguridad de proceso.**
- **Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.**
- **Resistencia a altas temperaturas hasta 120 °C.**

Aplicación:

Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.

Suministro:

Incluida llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	45 mm
Conos reductores adecuados	302160; 302155; 302150; 302165

Ø de sujeción D ₁	20 mm
Longitud de voladizo medida A	72,5 mm
Ø exterior D	49,25 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica