

**Cono HT, BT 50 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303469 20
GTIN	4062406240059
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.

Ventaja:

- Pares máximos transferibles, 550 Nm, versión HT (High Torque), por lo que se garantiza seguridad de proceso.
- Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
- Resistencia a altas temperaturas hasta 120 °C.

Aplicación:

Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.

Suministro:

Incluida llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	83,5 mm
Longitud útil L ₁	45,5 mm

Ø de sujeción D ₁	20 mm
Ø exterior D	49,25 mm
Conos reductores adecuados	302160; 302155; 302150; 302165
Adaptador	BT 50 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica