

**Garant**

**Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible, 40 mm × 50 m, Tamaño de grano: 180**

**Datos de pedido**

Número de pedido	556965 180
GTIN	4045197808295
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.**

**Rollo en caja expendedora práctica** con rendija de visión para el reconocimiento rápido del nivel de carga y cuchilla de alta calidad.

**Aplicación:**

**Ideal para metal.** Apropiaada también para el mecanizado de madera y pintura.

**Descripción técnica**

Grado de finura	fino
Tamaño de grano	180
Fondo expendedor	312 mm
Altura expendedor	312 mm

Medio abrasivo	Corindón
Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura rollos económicos	40 mm
Longitud rollos económicos	50 m
Atributo del nombre de producto	40 mm × 50 m
Cuchilla de rasgado integrada	sí
Tipo de producto	Tejido abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		