

HOLEX**Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado, HSK-A 100, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307517 10
GTIN	4062406242060
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.º 302135 – 302187, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descripción técnica

Recorrido de regulación V	10 mm
Ø D ₂	30 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Rosca M	M8×1
Ø exterior D	50 mm

L ₃	42 mm
Ø de sujeción D ₁	10 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	DIN 69882-7
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Limpiador cilíndricoPlástico Ø espiga 10 mm	343720 10
---	-----------