

**Garant**

### Mandrino portafresas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 40 A = 200, Ø de mandril d1: 32mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	301075 32
GTIN	4062406242121
Clase de artículo	31A

#### Descripción

##### Ejecución:

- **Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.**
- **Alcance corto.**
- **Superficie de contacto y de unión ampliadas.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**

##### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

##### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

#### Descripción técnica

Ø exterior D	78 mm
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	24 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Llave especial adecuada n.º 309840	32

## Hoja de datos

Longitud de voladizo medida A	200 mm
Ø de mandril $d_1$	32 mm
Ø de sujeción $D_1$	32 mm
Adaptador	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 5 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas