

**Garant**

### Mandrino portafresas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 40 A = 200, Ø de mandril d1: 40mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	301075 40
GTIN	4062406242138
Clase de artículo	31A

#### Descripción

##### Ejecución:

- Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
- Alcance corto.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

##### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

##### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

#### Descripción técnica

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	27 mm
Ø exterior D	89 mm
Llave especial adecuada n° 309840	40
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40

## Hoja de datos

Longitud de voladizo medida A	200 mm
Ø de mandril $d_1$	40 mm
Ø de sujeción $D_1$	40 mm
Adaptador	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 5 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas