



**Cinta adhesiva de tejido, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 48X50**



**Datos de pedido**

Número de pedido	083766 48X50
GTIN	4062406242213
Clase de artículo	02A

**Descripción**

**Ejecución:**

Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión. Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.

**Recomendación:**

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Tipo de cinta adhesiva: de un lado

Masa adhesiva: Caucho sintético

Espesor: 0,17 mm

**Descripción técnica**

Masa adhesiva	Caucho sintético
Capacidad de estiramiento	25 %
Temperatura de almacenamiento	20 °C

## Hoja de datos

Anchura	48 mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
resistente a altas temperaturas hasta	75 °C
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Liar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Embalar
Aplicación	Pegar
Resistencia a la tracción	3,5 N/mm
Color	negro
con forro	no
Humedad del almacén	50 %
Finura de la tela	32 malla
Fecha de consumo preferente	12 mes
Particularidad	desgarrable a mano
Longitud	50 m
Espesor	0,17 mm
Material de base	Tejido
Adherencia de acero	0,75 N/mm
Atributo del nombre de producto	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva