



## Juego de cinta adhesiva de precisión, Ancho×Longitud (mm×m): 30X50



### Datos de pedido

Número de pedido	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Clase de artículo	02A

### Descripción

#### Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.

Para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas, resistente a los rayos UV.

- **Cinta adhesiva estándar delgada de papel especial (Washi) para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas**
- **Buena adherencia y resistente al desgarro**
- **Durabilidad en uso en interiores de máximo 3 meses y en exteriores hasta 4 semanas**

#### Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Masa adhesiva: Acrilato

Espesor: 0,08 mm

Cantidad de cintas adhesivas: 8

### Descripción técnica

Longitud	50 m
----------	------

## Hoja de datos

Cantidad de cintas adhesivas	8
Anchura	30 mm
Color	naranja
Adherencia de acero	0,11 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	100 °C
con forro	no
Humedad del almacén	50 %
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Capacidad de estiramiento	4 %
Espesor	0,08 mm
Fecha de consumo preferente	12 mes
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	canto de color agudo
Masa adhesiva	Acrilato
Aplicación	Liar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Pegar
Resistencia a la tracción	3,8 N/mm
Tipo de producto	Cinta adhesiva