

**Garant****Mordaza intercambiable de agarre, para ancho de bocas: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362392 160
GTIN	4062406241933
Clase de artículo	31S

**Descripción****Ejecución:**

Elevada precisión al sujetar. Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo de su tornillo de banco. Forma de los dientes optimizada para una elevada fuerza de retención. Garra reversible con 2 niveles de sujeción. Un nivel de sujeción de 3 mm de altura y un nivel de sujeción de 5 mm de altura.

**Descripción técnica**

Altura de bocas C	50 mm
Para anchura de mordazas	160 mm
Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	HD-HOLEX
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	Titan 2

Anchura de bocas b	12 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco