

**Juego de cinta adhesiva de precisión, Ancho×Longitud (mm×m): 18X50****Datos de pedido**

Número de pedido	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como **reparación, protección, pegado y embalaje**.

Para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas, resistente a los rayos UV.

- **Cinta adhesiva estándar delgada de papel especial (Washi) para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas.**
- **Buena adherencia y resistencia al desgarro.**
- **Durabilidad en uso en interiores de máximo 3 meses y en exteriores hasta 4 semanas.**

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descripción técnica

Cantidad de cintas adhesivas	12
Espesor	0,08 mm
Longitud	50 m

Capacidad de estiramiento	4 %
Humedad del almacén	50 %
Adherencia de acero	0,11 N/mm
Resistencia a la tracción	3,8 N/mm
Aplicación	Liar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Pegar
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Masa adhesiva	Acrilato
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	canto de color agudo
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Color	naranja
con forro	no
Anchura	18 mm
resistente a altas temperaturas hasta	100 °C
Fecha de consumo preferente	12 mes
Tipo de producto	Cinta adhesiva