



Cinta adhesiva de PVC ranuras transversales, blanco, Ancho×Longitud (mm×m): 50X33



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 083796 50X33 |
| GTIN | 4062406242442 |
| Clase de artículo | 02A |

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.

Cinta protectora de PVC con ranuras cruzadas de una lámina de PVC blanda agradable al tacto. Para la protección de superficies lisas, p. ej. madera, aluminio o vidrio.

Corte fácil y recto gracias a una superficie acanalada transversalmente.

Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 3 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descripción técnica

| | |
|--|----------------|
| Masa adhesiva | Caucho natural |
| Color | blanco |
| con forro | no |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Anchura | 50 mm |
| Humedad del almacén | 50 % |
| Tipo de cinta adhesiva | de un lado |
| Resistencia a la tracción | 1,5 N/mm |
| Temperatura de almacenamiento | 20 °C |
| Particularidad | desgarrable a mano |
| Longitud | 33 m |
| resistente a altas temperaturas hasta | 60 °C |
| Aplicación | Sellar |
| Aplicación | Fijar |
| Aplicación | Liar |
| Aplicación | Fijar |
| Aplicación | Recubrir |
| Aplicación | Pegar |
| Aplicación | Pegar |
| Capacidad de estiramiento | 100 % |
| Material de base | Lámina de PVC |
| Espesor | 0,16 mm |
| Adherencia de acero | 0,13 N/mm |
| Atributo del nombre de producto | blanco |
| Tipo de producto | Cinta adhesiva |