

**Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 18mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 300335 18 |
| GTIN | 4062406243241 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción**Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------|
| Ø de sujeción D ₁ | 18 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm |
| Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900 | 16 |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Adaptador | SK 50 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma asiento | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |

| | |
|---|------------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm |
| Precisión de concentricidad | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|