


Garant
Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16M

Datos de pedido

Número de pedido	302844 16M
GTIN	4062406243432
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Conos exterior e interior rectificadas, todos los mangos duros repasados en el torno fuertemente para una mejor suavidad de marcha. Incluyendo perforación Ballufchip, tuerca de apriete de alto rendimiento (hasta 25 000 rpm).

Ventaja:

- **Excelente precisión de concentricidad en el sistema (plato + pinza portapieza + tuerca de apriete), concentricidad de 3µm con una pinza portapieza de 2µm, concentricidad de 6µm con una pinza portapieza de 5µm.**
- **Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con el plato ER estándar).**
- **Efecto de reducción de vibraciones con la tuerca de apriete de 2 piezas.**

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye **tuerca de apriete de precisión.**

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806,
 llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835,
 pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434,
 pinzas de sujeción ER marca Fahrion 308901 - 309434,
 llave de apriete ER n.º 309748; 309749; 309757; 309758.

Nota:

- **Solo sujeta Ø nominales hasta Ø de mango tolerancia h 10.**
- **No utilizar tuerca de apriete en combinación con discos de obturación.**

· **Emplear solo en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.**

Gama de sujeción: 1 - 10 mm

Ø exterior D: 24 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 309618 16M

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 10 mm
Ø exterior D	24 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	309618 16M
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Tuerca ER-Mono mini para portapinzas de sujeción mini HiRunER Para ER 16M	309618 16M
Llave de rodillo HiRunER Tipo 16M	309757 16M
Llave de rodillo HiRunER para llave dinamométrica Tipo 16M	309758 16M