

**Garant**

**Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 50 corto, Ø de mandril d1: 22mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	308544 22
GTIN	4062406243838
Clase de artículo	31C

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

**Descripción técnica**

Llave especial adecuada n° 309840	22
Ø de mandril d <sub>1</sub>	22 mm
Ø exterior D	48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22

Longitud de voladizo medida A	25 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	22 mm
Adaptador	PSC 50 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

---

## Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
---	-----------