

**Foco LED mini, Tipo: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	081573 7
GTIN	4062406242473
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

Foco LED con batería, compacto y potente, para uso móvil. Sus dimensiones compactas lo hacen perfecto para su uso como linterna portátil. El soporte magnético regulable permite además un uso estacionario.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye el cable USB-C.

**Descripción técnica**

Zona ATEX	ninguno
Tipo batería	Ion de litio
Bombilla	Módulo LED
Longitud total	89 mm

Peso	255 g
Clase de protección IP	IP 65
Corriente de alumbrado nivel 2	350 lm
Corriente de alumbrado	100 lm
Suministro de energía	a batería
Duración de la iluminación nivel 2	4 h
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Anchura total	30 mm
Altura total	95 mm
Duración ilumin.	10 h
Tensión de batería	3,7 V
Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado nivel 3	700 lm
Duración de la iluminación nivel 3	2 h
Tipo de producto	Foco