

Garant**Pinza portapieza hidráulica ER con tuerca de unión ER32, Ød: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319743 20
GTIN	4062406244064
Clase de artículo	31W

Descripción**Ejecución:**

Alta flexibilidad, para el uso en el torneado en soporte para pinzas portapiezas estáticos, pero también en herramientas accionadas. Las mejores propiedades de concentricidad.

Para herramientas accionadas con rosca exterior.

Ventaja:

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

Descripción técnica

Ø d	20 mm
Rosca M	M40×1,5
Ø d ₂	50 mm
Longitud L	58,3 mm

Tipo de producto

Pinza portapieza