

Garant**Pinza portapieza hidráulica ER con rosca exterior ER25, Ød: 16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319746 16 |
| GTIN | 4062406244088 |
| Clase de artículo | 31W |

Descripción**Ejecución:**

Alta flexibilidad, para el uso en el torneado en soporte para pinzas portapiezas estáticos, pero también en herramientas accionadas. Las mejores propiedades de concentricidad.

Para herramientas accionadas con rosca interior.

Ventaja:

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

Descripción técnica

| | |
|------------------|---------|
| Ø d ₂ | 46 mm |
| Rosca M | M32×1,5 |
| Longitud L | 49 mm |
| Ø d | 16 mm |

Tipo de producto

Pinza portapieza