

Garant
Pinza portapieza hidráulica ER con rosca exterior ER25, Ød: 12mm

Datos de pedido

Número de pedido	319746 12
GTIN	4062406244071
Clase de artículo	31W

Descripción
Ejecución:

Alta flexibilidad, para el uso en el torneado en soporte para pinzas portapiezas estáticos, pero también en herramientas accionadas. Las mejores propiedades de concentricidad.

Para herramientas accionadas con rosca interior.

Ventaja:

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

Ø d₂: 42 mm

Longitud L: 51 mm

Rosca M: M32×1,5

Descripción técnica

Ø d ₂	42 mm
Ø d	12 mm

Rosca M	M32x1,5
Longitud L	51 mm
Tipo de producto	Cabezal de