

**Garant****Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 190mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	725490 190
GTIN	4062406245023
Clase de artículo	71B

## Descripción

**Ejecución:**

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°.

**Aplicación:**

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

**Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

## Descripción técnica

Longitud total	190 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 15°
Atributo del nombre de producto	KW

con muelle de abertura	sí
para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante