

Garant**Cabezal de fresado de rosca, con rosca, Ø D: 21mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218110 21
GTIN	4062406245221
Clase de artículo	21R

Descripción**Aplicación:**

- Para roscas grandes y profundas.
- Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Presión de corte baja.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	14 mm
Ø activo D	20,75 mm
Longitud total L _{tot}	19,2 mm
Número de filos Z	2
Tamaño de placa	11
Tornillo para plaquita	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Rosca de alojamiento	M8
Ø collar D ₁	14,1 mm
L ₂	5,2 mm
Número de ranuras de sujeción	2

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX8	659922 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200