

Garant**Cabezal de fresado de rosca, con rosca, Ø D: 36mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218110 36
GTIN	4062406245269
Clase de artículo	21R

Descripción**Aplicación:**

- Para roscas grandes y profundas.
- Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Presión de corte baja.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	32,95 mm
Ø activo D	36,5 mm
Número de filos Z	3
Longitud de voladizo L_1	25 mm
Tamaño de placa	16
Tornillo para plaquita	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Rosca de alojamiento	M16
Ø collar D_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX10	659922 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200