

Garant**soporte de tronzado eco axial, izquierda, HSK-T 63, para Altura de lama H: 32mm**

Datos de pedido

Número de pedido	318845 32
GTIN	2050002039520
Clase de artículo	36D

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de lamas de tronzado con adaptador para refrigerante de todos los fabricantes gigantes. Los agujeros de suministro que no se necesiten se pueden cerrar con los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Incluye tobera pulverizadora esférica.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Descripción técnica

Ø exterior D	75 mm
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Desplazamiento central punta f	32 mm
para Altura de lama H	32 mm
Orientación hacia el eje de la herramienta	axial
Posición de la herramienta	izquierda
Adaptador	HSK-T 63
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de tronzado

