

BENNING**Multímetro, Denominación del fabricante: MMP3****Datos de pedido**

Número de pedido	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de plástico estable con indicador LCD amplio de 3.1/2, 4 o 4.3/4 pulgadas.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales. Multímetro digital en formato de bolsillo. Pequeño y estrecho (132x86x19 mm) - solo 130 g ligero.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.

Descripción técnica

Frecuencia	1 mHz – 5 MHz
Procedimiento de medición	RMS
Tensión alterna CA	0,1 mV – 600 V
Resistencia	0,1 Ω – 40 M Ω

Precisión básica	0,6 %
Tensión continua CC	0,1 mV – 600 V
Cantidad de pilas contenidas	2
Función de memorización	HOLD
Información visualizada	5000
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Categoría de sobretensión	CAT III 300 V
Categoría de sobretensión	CAT II 600 V
Calibración	I3
Capacidad	10 pF – 100 µF
Suministro de energía	con pilas
Material carcasa	Plástico
Tipo de producto	Multímetros

Servicios

Calibración Multímetro digital Número de decimales 3	027000 3
Calibración DAkkS Multímetro digital Número de decimales 3	027010 3

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44
--	-------------