

**Garant****Cono de sujeción plano Forma AD, BT 50 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 303670 20     |
| GTIN              | 4062406250232 |
| Clase de artículo | 31A           |

**Descripción****Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).

**Ventaja:**

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ø exterior D                 | 52 mm |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub> | 20 mm |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Longitud de voladizo medida A                       | 80 mm                  |
| Tornillo de sujeción de recambio n° 309900          | 20                     |
| a   | 1,5 mm                 |
| Adaptador   | BT 50 corto            |
| Norma   | DIN 6359               |
| Norma asiento                                       | JIS B6339              |
| Norma asiento                                       | ISO 7388-2             |
| Forma   | AD                     |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm    |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 3 µm                 |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                    |
| Ejecución   | BT-DC                  |
| Tipo de producto                                    | Cono de sujeción plano |

## Accesorios

|   |           |
|---|-----------|
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|