



## Aceite de alta temperatura Ejector Lube, Contenido: 500ml



### Datos de pedido

Número de pedido	083097 500
GTIN	5412386069505
Clase de artículo	08E

### Descripción

#### Ejecución:

Lubricante de larga duración sintético y resistente a altas temperaturas.

Ideal para la lubricación a largo plazo de espigas de expulsión, pernos de guía y mecanismos de precisión.

- **Aceite lubricante completamente sintético con una elevada resistencia a altas temperaturas de hasta 250°C.**
- **Reduce la fricción y el desgaste.**
- **Alta resistencia a la presión, sin resinificarse.**
- **No deja residuos en piezas moldeadas.**
- **Exento de silicona.**
- **No inflamable.**
- **Aerosol con práctica válvula pulverizadora de 360°; pulverización también por encima de la cabeza.**

#### Aplicación:

Lubricante de alta temperatura para mecanismos de precisión. Lubricante a largo plazo para espigas de expulsión y pernos de guía en máquinas de moldeo por inyección. Evita la adhesión.

- **Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie limpia y seca.**
- **Encontrará indicaciones de seguridad para el procesamiento en la hoja de datos de seguridad actual (SDB).**

## Descripción técnica

Margen de temperatura de aplicación	-25 - 250 °C
Color	transparente
Identificación de sustancia peligrosa	GHS02: Llama
Cabezal pulverizador	Estándar
Viscosidad dinámica	32 mPas
Clase de mercancía peligrosa	2.1
Solubilidad en agua	indisoluble
Contenido	0,5 l
Ejecución	Aerosol
Tipo de producto	Lubricante