

Garant**ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 50 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	303740 16
GTIN	4062406250355
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con perforación Ballufchip.

- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

Ventaja:

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 - 309720 o 613300.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

a: 1,5 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de apriete ER de recambio n.º 309580: 16

Llave de apriete ER n.º 309680: 16

Descripción técnica

Ø exterior D	28 mm
Para pinzas de sujeción ER	16
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
a	1,5 mm
Llave de apriete ER n.º 309680	16
Tuerca de apriete ER de recambio n.º 309580	16
Adaptador	BT 50 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Ejecución	BT-DC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm

613300 25