

Garant**Cono combinado portafresas Forma AD, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303760 32
GTIN	4062406250591
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	58 mm
Ø de mandril d ₁	32 mm
Anillo de arrastre de recambio n° 309870	32
Llave especial adecuada n° 309840	32
a	1 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	32
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Ejecución	BT-DC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono portafresas