

Garant**Mandrino portafresas Forma AD, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303800 22
GTIN	4062406250539
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip y canales de refrigeración.

Ventaja:

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806. Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n° 309840	22
Ø exterior D	48 mm

Longitud de voladizo medida A	35 mm
Ø de mandril d ₁	22 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
a	1 mm
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Ejecución	BT-DC
Tipo de producto	Mandrino portafresas