



Cono combinado portafresas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	300837 22
GTIN	4062406251727
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Aplicación:

- Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
- Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	22 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	22
Longitud de voladizo medida A	55 mm

Longitud cono portafresas L ₄	31 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	19 mm
Ø exterior D	40 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm	309840 50
	308740 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 22 mm

309870 22

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm

309840 22

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308830 50

TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm

309860 50

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308785 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308820 50

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50