



## Cono combinado portafresas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 27mm



### Datos de pedido

Número de pedido	300837 27
GTIN	4062406251734
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

#### Aplicación:

- Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
- Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

#### Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

#### Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

### Descripción técnica

Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	27 mm
Adaptador	SK 40 corto

Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas