



## Mandrino portafresas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	301017 40
GTIN	4062406251901
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Alcance corto.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

#### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

### Descripción técnica

Ø exterior D	88 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	40 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	27 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	40

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	40 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas